


SCM (S) 800 – 1440

Los modelos SCM 800 – 1440 cubren un rango de movimiento que va desde 800 mm hasta los 1440 mm.



MODELOS			Modulo							Perno	
	Recorrido (mm)	Recorrido transversal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C ₁ (mm)	C ₂ (mm)		D (mm)		E (mm)
							C ₁ (a)	C ₂ (b)			
SCM (S) 800	800(±400)	484(±242)	1000	85	2440	1090	675	815	200	470	M-20x200
SCM (S) 900	900(±450)	568(±284)	1000	85	2680	1190	815	815	200	520	M-20x200
SCM (S) 990	990(±495)	624(±312)	1000	85	2920	1290	815	955	200	570	M-20x200
SCM (S) 1080	1080(±540)	680(±340)	1000	85	3160	1390	955	955	200	620	M-20x200
SCM (S) 1170	1170(±585)	728(±364)	1000	85	3420	1490	955	1110	200	670	M-20x200
SCM (S) 1260	1260(±630)	776(±388)	1000	85	3680	1590	1110	1110	200	720	M-20x200
SCM (S) 1350	1350(±675)	832(±416)	1000	85	3900	1690	1100	1235	200	770	M-20x200
SCM (S) 1440	1440(±720)	888(±444)	1000	85	4120	1790	1235	1235	200	820	M-20x200

A: Longitud de la junta.

B: Altura de la junta.

C: Anchura de la junta total.

C₁: Anchura del módulo de puenteo (media estándar, puede variar dependiendo de la apertura estructural).

C₂: Anchura del módulo de movimiento.

D: Distancia longitudinal entre anclajes.

E: Máxima apertura estructural en el momento da la instalación del dispositivo.

M: Diámetro del perno.

Estas juntas presentan un sellado eficaz, bajo mantenimiento y fácil reposición.

Aplicaciones principales:

- Estructuras con recorridos entre 800 mm y 1440 mm.
- Estructura de gran tamaño.
- Viaductos y puentes en zonas muy elevadas.

Información técnica:

Características del elastómero	Valor	Método de ensayo
Dureza de indentación	62 ± 5 Shore A	ASTM D2240
Elongación a la rotura	> 450%	ASTM D412. Muestra C
Tensión de rotura	> 16 Mpa	ASTM D412. Muestra C
Resistencia de adhesión (Chapa - goma)	> 11 N/ mm	ASTM D429. Muestra B
Resistencia a baja temperatura	Sin cristalizar	ASTM D746 (1 hora a - 40°)
Resistencia a ozono	Sin grietas	ASTM D1171 (48 horas a 38°C; 25 PPHM)
Resistencia al desgarro	> 10 KN/ m	ASTM D751
Variación volumen en agua	< 2%	ASTM D471 (7 días sumergido en agua a 23°)
Deformación remanente compresión	< 20%	ASTM D395 Método B (24 horas a 70°C)
Envejecimiento térmico	Variación elongación rotura Max – 20% Variación tensión rotura Max – 25%, min + 10% Variación dureza Max. ± 5 Sh. A	Envejecimiento ASTM D573 (168 HORAS A 70°C)